



Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	220
Tensiune de lucru AC		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare		
min	%Us	80
axim	%Us	110
Decuplare		
min	%Us	20
max	%Us	55

Consum mediu bobina AC la 20°C		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
de urgență	VA	75
menținând	VA	9

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	2.5
-----------------------------------	---	-----

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Certificari si conformitate

Certificate

/

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina de joasa
tensiune