



Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	230
Tensiune de lucru AC		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare		
	min	%Us 80
	axim	%Us 110
Decuplare		
	min	%Us 20
	max	%Us 55

Consum mediu bobina AC la 20°C		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA 210
	menținând	VA 15

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	5
-----------------------------------	---	---

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Certificari si conformitate

Certificate

/

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina de joasa
tensiune