



Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 50/60Hz, 60Hz

min	V	20
max	V	48

Tensiune de lucru AC

Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz
Decuplare

max	%Us	≤70 Us min
-----	-----	------------

Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz
Cuplare

min	%Us	80 Us min
max	%Us	110 Us max

Decuplare

max	%Us	≤70 Us min
-----	-----	------------

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz

de urgență	VA	35...120
menținând	VA	1.5...3.7

Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz

de urgență	VA	35...120
menținând	VA	1.5...3.7

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz

W	1...2.5
---	---------

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)

V	600
---	-----

Certificari si conformitate

Certificate

/

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina de joasa
tensiune