



**Funcționează cu bobina AC**

Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	24
Tensiune de lucru AC		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare		
min	%Us	80
axim	%Us	110
Decuplare		
min	%Us	20
max	%Us	55

Consum mediu bobina AC la 20°C		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
de urgență	VA	300
menținând	VA	20

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	6.5
-----------------------------------	---	-----

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Certificari si conformitate**

Certificate /

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0	EC002563 - Bobina de joasa tensiune
----------	---