



Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	120
Tensiune de lucru AC		
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz		
Decuplare	max	%Us 55
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare	min	%Us 80
	axim	%Us 110
Decuplare	min	%Us 20
	max	%Us 55

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA 300
	menținând	VA 20

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	6.5
-----------------------------------	---	-----

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Certificari si conformitate

Certificate

/

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002563 - Bobina de joasa tensiune
----------	---