



Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz V 120

Tensiune de lucru AC

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

Cuplare

min %Us 80
axim %Us 110

Decuplare

min %Us 20
max %Us 55

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

de urgență VA 75
menținând VA 9

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz

W 2.5

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)

V 600

Certificari si conformitate

Certificate

cULus