



KIT trasformatori
di corrente - 3
DM1TP0200FKIT
con certificato
UTF
DM1TP0200FKIT
Passante

Denominazione del prodotto

Tipo

Tipologia TA

Ingressi di corrente

Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	200
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz 50 60
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120
Prestazioni	cl.0.5s cl.0.5	VA VA 2.5 3.75

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo		A vite
Fissaggio		Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto	g	480

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min max	°C °C -25 +50
	Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C -40 +80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione			IP30

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching