



Denominazione del prodotto	Trasformatore di corrente		
Tipo	DM1TP0600		
Tipologia TA	Passante		
<b>Ingressi di corrente</b>			
Corrente primaria Ipn (/5)	A	600	
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria	A	5	
Sovracorrente permanente Ipn	%	120	
<b>Prestazioni</b>			
	cl.0.5s	VA	2.5
	cl.0.5	VA	5
<b>Isolamenti</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720	
Corrente nominale termica di breve durata Ith	Ith for s	40...60	
Corrente dinamica nominale Idyn	Ith for s	2.5	
Isolamento in aria	Classe E		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto	g	480	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa	%	90	
Grado di protezione	IP30		
<b>Omologazioni e conformità</b>			
Certificazioni			
	IEC/EN/BS 61869-1		
	IEC/EN/BS 61869-2		
Omologazioni			
EAC			
<b>Classificazione ETIM</b>			
EC000066 - Power contactor, AC switching			