

Denominazione del prodotto	Current trasformers - KIT		
Tipo	DM1TP0600FKIT		
Tipologia TA	Passante		
Ingressi di corrente			
Corrente primaria Ipn (/5)	A	600	
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria	A	5	
Sovracorrente permanente Ipn	%	120	
Prestazioni			
	cl.0.5s	VA	2.5
	cl.0.5	VA	5
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720	
Corrente nominale termica di breve durata Ith	Ith for s	40...60	
Corrente dinamica nominale Idyn	Ith for s	2.5	
Isolamento in aria	Classe E		
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto	g	480	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa	%	90	
Grado di protezione	IP30		
Classificazione ETIM			
EC000066 - Power contactor, AC switching			