




Denominazione del prodotto	Trasformatore di corrente		
Tipo	DM35T0500		
Tipologia TA	Passante		
Ingressi di corrente			
Corrente primaria Ipn (/5)	A	500	
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria	A	5	
Sovracorrente permanente Ipn	%	120	
Prestazioni	cl.0.5	VA	5
	cl.1	VA	5
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720	
Corrente nominale termica di breve durata Ith	Ith for s	40...60	
Corrente dinamica nominale Idyn	Ith for s	2.5	
Isolamento in aria	Classe E		
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite		
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa	%	90	
Grado di protezione	IP30		
Dimensioni			



#### Omologazioni e conformità

#### Certificazioni

[IEC/EN/BS 61869-1](#)

[IEC/EN/BS 61869-2](#)

#### Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching