



Denominazione del prodotto

Trasformatori di corrente

Tipo

DM35T0600

Tipologia TA

Passante

Ingressi di corrente

Corrente primaria Ipn (/5)

A 600

Frequenza di impiego

	min	Hz	50
	max	Hz	60

Corrente secondaria

A 5

Sovracorrente permanente Ipn

% 120

Prestazioni

	cl.0.5	VA	5
	cl.1	VA	10

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 720

Corrente nominale termica di breve durata Ith

Ith for s 40...60

Corrente dinamica nominale Idyn

Ith for s 2.5

Isolamento in aria

Classe E

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo

A vite

Fissaggio

Guida DIN o tramite vite

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

	min	°C	-25
	max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio

	min	°C	-40
	max	°C	+80


Umidità relativa

% 90

Grado di protezione

IP30

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

[IEC/EN/BS 61869-1](#)

[IEC/EN/BS 61869-2](#)

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching