DM3T0250

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø30MM. PER BARRE DA 40X10MM, 30X20MM, 25X25MM, 250A

Ingressi di corrente			
Corrente primaria Ipn (/5)		A	250
Frequenza di impiego			
	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria		A	5
Sovracorrente permanente Ipn		%	120
Prestazioni			
	cl.1	VA	5
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	720
Corrente nominale termica di breve durata Ith		Ith for s	40…60
Corrente dinamica nominale Idyn		Ith for s	2.5
Isolamento in aria			Classe E
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			Faston
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto		g	260
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione			IP30
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Omologazioni e conformità

Certificazioni

	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

	EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.