




Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente		
Tipo	DM3TA0600		
Tipologia TA	Apribile		
<b>Ingressi di corrente</b>			
Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5)	A	600	
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria	A	5	
Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub>	%	120	
Prestazioni	cl.1	VA	5
<b>Isolamenti</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720	
Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub>	I <sub>th</sub> for s	40...60	
Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub>	I <sub>th</sub> for s	2.5	
Isolamento in aria	Classe E		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	A vite		
Peso prodotto	g	1250	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa	%	90	
Grado di protezione	IP30		
<b>Dimensioni</b>			



**Omologazioni e conformità**

Certificazioni

IEC/EN 60044-1

Omologazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

EC000066 - Power contactor, AC switching