



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Transformatoare
de curent
DM0TA0100
Split-core

Intrări de curent

Ip _n curent primar (/5)	A	100
------------------------------------	---	-----

Frecvența operațională	min	Hz	50
	max	Hz	60

Curentul secundar de ieșire	A	5
-----------------------------	---	---

Rezistența la suprasarcină Ip _n	%	120
--	---	-----

Performanță	3	VA	1
-------------	---	----	---

Izolații

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	720
---	---	-----

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
--	-----------------------	---------

Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
---	-----------------------	-----

Izolație tip uscat	Clasa E
--------------------	---------

Caracteristici mecanice

Terminale Tip	Șurub
---------------	-------

Fixare	Fixare cu șuruburi
--------	--------------------

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50


Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă	%	90
--------------------	---	----

Grad de protecție	IP30
-------------------	------

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Certificări

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate

EAC

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC