




Denumirea produsului				Transformatoare de curent
Denumirea tipului de produs				DM2T0100
Tipul CT				Solid-core
Intrări de curent				
I _{pn} curent primar (/5)	A			100
Frecvența operațională		min	Hz	50
		max	Hz	60
Curentul secundar de ieșire	A			5
Rezistența la suprasarcină I _{pn}	%			120
Performanță		cl. 1	VA	1
Izolații				
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V			720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s			40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s			2.5
Izolație tip uscat				Clasa E
Caracteristici mecanice				
Terminale Tip				Faston
Fixare				Sina DIN sau cu surub
Greutate	g			130
Condiții ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare			
		min	°C	-25
		max	°C	+50
	Temperatura de depozitare			
		min	°C	-40
		max	°C	+80
Umiditate relativă	%			90
Grad de protecție				IP30
Dimensiuni				



Certificari si conformitate

Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate

EAC

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC