

Transformatoare de curent  
DM2TA1000  
Split-core

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

### Intrări de curent

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| I <sub>pn</sub> curent primar (/5)         | A       | 1000  |
| Frecvența operațională                     | min     | Hz 50 |
|  | max     | Hz 60 |
| Curentul secundar de ieșire                | A       | 5     |
| Rezistența la suprasarcină I <sub>pn</sub> | %       | 120   |
| Performanță                                | cl. 0.5 | VA 5  |
|  | cl. 1   | VA 10 |

### Izolații

|  |                       |         |
|--|-----------------------|---------|
| Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub> IEC/EN        | V                     | 720     |
| Curent termic de scurtă durată nominal IEC I <sub>th</sub> | I <sub>th</sub> for s | 40...60 |
| Curent dinamic nominal IEC I <sub>dyn</sub>                | I <sub>th</sub> for s | 2.5     |
| Izolație tip uscat   |                       | Clasa E |

### Caracteristici mecanice

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Terminale Tip | Șurub              |
| Fixare        | Fixare cu șuruburi |
| Greutate      | g 1050             |

### Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +50 |

Temperatura de depozitare

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +80 |


Umiditate relativă

% 90

Grad de protecție

IP30

### Dimensiuni



**Certificari si conformitate**

Certificari

IEC/EN 60044-1

Conformitate

EAC

**Clasificare ETIM**

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC