

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Transformatoare
de curent
DM2TA1250
Split-core

Intrări de curent

I _{pn} curent primar (/5)	A	1250
------------------------------------	---	------

Frecvența operațională	min	Hz	50
	max	Hz	60

Curentul secundar de ieșire	A	5
-----------------------------	---	---

Rezistența la suprasarcină I _{pn}	%	120
--	---	-----

Performanță	cl. 1	VA	15
-------------	-------	----	----

Izolații

Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720
---	---	-----

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
--	-----------------------	---------

Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
---	-----------------------	-----

Izolație tip uscat		Clasa E
--------------------	--	---------

Caracteristici mecanice

Terminale Tip		Șurub
---------------	--	-------

Fixare		Fixare cu șuruburi
--------	--	--------------------

Greutate	g	1050
----------	---	------

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50


Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă	%	90
--------------------	---	----

Grad de protecție		IP30
-------------------	--	------

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificari

IEC/EN 60044-1

Conformitate

EAC

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC