




Denumirea produsului	Transformatoare de curent			
Denumirea tipului de produs	DM2TMA0600			
Tipul CT	Split-core			
Intrări de curent				
I _{pn} curent primar (/5)	A	600		
Frecvența operațională	min	Hz	50	
	max	Hz	60	
Curentul secundar de ieșire	A	5		
Rezistența la suprasarcina I _{pn}	%	120		
Performanță	cl. 0.5	VA	0.5	
	cl. 1	VA	1.5	
Izolații				
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720		
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60		
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5		
Izolație tip uscat	Clasa E			
Caracteristici mecanice				
Terminale Tip	2m precablat			
Greutate	g	380		
Conditii ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C -25	
		max	°C +50	
	Temperatura de depozitare	min	°C -40	
		max	°C +80	
	Umiditate relativă	%	90	
	Dimensiuni			



Certificari si conformitate

Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate

EAC

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC