




Denumirea produsului	Transformatoare de curent		
Denumirea tipului de produs	DM33T1200		
Tipul CT	Solid-core		
<b>Intrări de curent</b>			
I <sub>pn</sub> curent primar (/5)	A		1200
Frecvența operațională	min	Hz	50
	max	Hz	60
Curentul secundar de ieșire	A		5
Rezistența la suprasarcină I <sub>pn</sub>	%		120
Performanță	cl. 1	VA	15
<b>Izolații</b>			
Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub> IEC/EN	V		720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I <sub>th</sub>	I <sub>th</sub> for s		40...60
Curent dinamic nominal IEC I <sub>dyn</sub>	I <sub>th</sub> for s		2.5
Izolație tip uscat			Clasa E
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Terminale Tip			Șurub
Fixare			Sina DIN sau cu șurub
Greutate	g		463
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura	Temperatura de Operare		
	min	°C	-25
	max	°C	+50
	Temperatura de depozitare		
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umiditate relativă		%	90
Grad de protecție			IP30
<b>Dimensiuni</b>			



#### Certificari si conformitate

##### Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

##### Conformitate

CE

EAC

UKCA

#### Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC