



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Transformatoare
de curent
DM35T0600
Solid-core

Intrări de curent

I _{pn} curent primar (/5)	A	600
Frecvența operațională	min max	Hz Hz 50 60
Curentul secundar de ieșire	A	5
Rezistența la suprasarcină I _{pn}	%	120
Performanță	cl. 0.5 cl. 1	VA VA 5 10

Izolații

Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Izolație tip uscat		Clasa E


Caracteristici mecanice

Terminale Tip	Șurub
Fixare	Sina DIN sau cu surub

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min max	°C °C -25 +50
	Temperatura de depozitare	min max	°C °C -40 +80
Umiditate relativă		%	90
Grad de protecție			IP30

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate

EAC

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC