




Denumirea produsului				Transformatoare de curent
Denumirea tipului de produs				DM35T1250
Tipul CT				Solid-core
<b>Intrări de curent</b>				
I <sub>pn</sub> curent primar (/5)			A	1250
Frecvența operațională	min	Hz	50	
	max	Hz	60	
Curentul secundar de ieșire			A	5
Rezistența la suprasarcină I <sub>pn</sub>			%	120
Performanță	cl. 0.5	VA	15	
	cl. 1	VA	20	
<b>Izolații</b>				
Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub> IEC/EN			V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I <sub>th</sub>			I <sub>th</sub> for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I <sub>dyn</sub>			I <sub>th</sub> for s	2.5
Izolație tip uscat				Clasa E
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Terminale Tip				Șurub
Fixare				Sina DIN sau cu surub
Greutate			g	460
<b>Condiții ambientale</b>				
Temperatura	Temperatura de Operare			
	min	°C	-25	
	max	°C	+50	
	Temperatura de depozitare			
	min	°C	-40	
	max	°C	+80	
Umiditate relativă			%	90
Grad de protecție				IP30
<b>Dimensiuni</b>				



### Certificari si conformitate

#### Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

#### Conformitate

EAC

### Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC