



Transformatoare
de curent
DM37T3000
Solid-core

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Intrări de curent

Frecvența operațională

min	Hz	50
max	Hz	60

Rezistența la suprasarcină I_{pn}

%	120
---	-----

Performanță

cl. 1	VA	15
-------	----	----

Izolații

Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN

V	720
---	-----

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I_{th}

I _{th} for s	40...60
-----------------------	---------

Curent dinamic nominal IEC I_{dyn}

I _{th} for s	2.5
-----------------------	-----

Izolație tip uscat

Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip

Șurub

Fixare

Sina DIN sau cu
surub

Greutate

g	1104
---	------

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80


Umiditate relativă

%	90
---	----

Grad de protecție

IP30

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate

CE

EAC

UKCA

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC