




Denumirea produsului				Transformatoare de curent
Denumirea tipului de produs				DM3TA0800
Tipul CT				Split-core
<b>Intrări de curent</b>				
I <sub>pn</sub> curent primar (/5)		A		800
Frecvența operațională				
	min	Hz		50
	max	Hz		60
Curentul secundar de ieșire		A		5
Rezistența la suprasarcină I <sub>pn</sub>		%		120
<b>Performanță</b>				
		cl. 0.5	VA	3
		cl. 1	VA	7.5
<b>Izolații</b>				
Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub> IEC/EN		V		720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I <sub>th</sub>		I <sub>th</sub> for s		40...60
Curent dinamic nominal IEC I <sub>dyn</sub>		I <sub>th</sub> for s		2.5
Izolație tip uscat				Clasa E
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Terminale Tip				Șurub
Fixare				Fixare cu șuruburi
Greutate		g		1250
<b>Condiții ambientale</b>				
<b>Temperatura</b>				
Temperatura de Operare				
	min	°C		-25
	max	°C		+50
Temperatura de depozitare				
	min	°C		-40
	max	°C		+80
Umiditate relativă				% 90
Grad de protecție				IP30
<b>Dimensiuni</b>				



**Certificari si conformitate**

Certificari

IEC/EN 60044-1

Conformitate

EAC

**Clasificare ETIM**

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC