



Current transformers KIT - 3 DM3TP0500 with UTF certificate DM3TP0500FKIT Solid-core

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Intrări de curent

I _{pn} curent primar (/5)	A	500
Frecvența operațională	min max	Hz Hz 50 60
Curentul secundar de ieșire	A	5
Rezistența la suprasarcină I _{pn}	%	120
Performanță	cl. 0.5s cl. 0.5	VA VA 3.75 5

Izolații

Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Izolație tip uscat		Clasa E

Caracteristici mecanice

Terminale Tip		Șurub
Fixare		Sina DIN sau cu surub
Greutate	g	700

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min max	°C °C -25 +50
	Temperatura de depozitare	min max	°C °C -40 +80
Umiditate relativă		%	90
Grad de protecție			IP30

Certificări și conformitate

Certificări	IEC/EN 61869-1
	IEC/EN 61869-2

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC