



Transformatoare  
de curent  
DM4T1250  
Solid-core

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

### Intrări de curent

Ipn curent primar (/5)	A	1250
Frecvența operațională	min	Hz 50
	max	Hz 60
Curentul secundar de ieșire	A	5
Rezistența la suprasarcină Ipn	%	120
Performanță	cl. 0.5	VA 15
	cl. 1	VA 30

### Izolații

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC Ith	Ith for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC Idyn	Ith for s	2.5
Izolație tip uscat		Clasa E

### Caracteristici mecanice

Terminale Tip		Șurub
Fixare		Sina DIN sau cu surub
Greutate	g	760

### Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare


min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+80

Umiditate relativă	%	90
Grad de protecție		IP30

### Dimensiuni



### Certificari si conformitate

#### Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

#### Conformitate

EAC

### Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC