



Transformatoare
de curent
DM4T4000
Solid-core

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Intrări de curent

I _{pn} curent primar (/5)	A	4000
Frecvența operațională	min max	Hz Hz 50 60
Curentul secundar de ieșire	A	5
Rezistența la suprasarcină I _{pn}	%	120
Performanță	cl. 0.5 cl. 1	VA 50 VA 50

Izolații

Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Izolație tip uscat		Clasa E


Caracteristici mecanice

Terminale Tip		Șurub
Fixare		Sina DIN sau cu șurub
Greutate	g	900

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min max	°C °C	-25 +50
	Temperatura de depozitare	min max	°C °C	-40 +80
Umiditate relativă			%	90
Grad de protecție				IP30

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificari

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate

EAC

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC