




Denumirea produsului				Transformatoare de curent
Denumirea tipului de produs				DM4TA4000
Tipul CT				Split-core
<b>Intrări de curent</b>				
I <sub>pn</sub> curent primar (/5)			A	4000
Frecvența operațională		min	Hz	50
		max	Hz	60
Curentul secundar de ieșire			A	5
Rezistența la suprasarcină I <sub>pn</sub>			%	120
Performanță		cl. 0.5	VA	20
		cl. 1	VA	25
<b>Izolații</b>				
Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub> IEC/EN			V	720
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I <sub>th</sub>			I <sub>th</sub> for s	40...60
Curent dinamic nominal IEC I <sub>dyn</sub>			I <sub>th</sub> for s	2.5
Izolație tip uscat				Clasa E
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Terminale Tip				Șurub
Fixare				Fixare cu șuruburi
Greutate			g	3760
<b>Condiții ambientale</b>				
Temperatura	Temperatura de Operare			
		min	°C	-25
		max	°C	+50
	Temperatura de depozitare			
		min	°C	-40
		max	°C	+80
Umiditate relativă				% 90
Grad de protecție				IP30
<b>Dimensiuni</b>				



**Certificari si conformitate**

**Certificari**

IEC/EN 60044-1

**Conformitate**

EAC

**Clasificare ETIM**

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC