



Transformatoare
de curent
DM4TP1200
Solid-core

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tipul CT

Intrări de curent

Ip _n curent primar (/5)	A	1200
------------------------------------	---	------

Frecvența operațională	min	Hz	50
	max	Hz	60

Curentul secundar de ieșire	A	5
-----------------------------	---	---

Rezistența la suprasarcină Ip _n	%	120
--	---	-----

Performanță	cl. 0.5	VA	10
-------------	---------	----	----

Izolații

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	720
---	---	-----

Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60
--	-----------------------	---------

Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
---	-----------------------	-----

Izolație tip uscat	Clasa E
--------------------	---------

Caracteristici mecanice

Terminale Tip	Șurub
---------------	-------

Fixare	Sina DIN sau cu șurub
--------	-----------------------

Greutate	g	800
----------	---	-----

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+50

Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+80

Umiditate relativă	%	90
--------------------	---	----

Grad de protecție	IP30
-------------------	------

Certificări și conformitate

Certificări	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

Conformitate	EAC
--------------	-----

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC