

Denumirea produsului	Current transformers KIT - 3 DM4TP1200 with UTF certificate		
Denumirea tipului de produs	DM4TP1200FKIT		
Tipul CT	Solid-core		
Intrări de curent			
I _{pn} curent primar (/5)	A	1200	
Frecvența operațională	min	Hz	50
	max	Hz	60
Curentul secundar de ieșire	A	5	
Rezistența la suprasarcina I _{pn}	%	120	
Performanță	cl. 0.5	VA	10
Izolații			
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	720	
Curent termic de scurtă durată nominal IEC I _{th}	I _{th} for s	40...60	
Curent dinamic nominal IEC I _{dyn}	I _{th} for s	2.5	
Izolație tip uscat	Clasa E		
Caracteristici mecanice			
Terminale Tip	Șurub		
Fixare	Sina DIN sau cu surub		
Greutate	g	800	
Conditii ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C -25
		max	°C +50
	Temperatura de depozitare	min	°C -40
		max	°C +80
Umiditate relativă	%	90	
Grad de protecție	IP30		
Clasificare ETIM			
EC000066 - Contactor de putere, comutare AC			