



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010305826909

认证委托人名称及地址

Lovato Electric S.P.A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

Lovato Electric S.P.A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

产品名称和系列、型号、规格

转换开关电器

GLCMB0125..., GLCMB0160..., GLCMB0200..., GLCMB0250..., GLCMB0315...;

具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 18 日 有效期至: 2030 年 11 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010305826909

证书附页: 第 1 页 共 2 页

GLCMB0125..., GLCMB0160..., GLCMB0200..., GLCMB0250..., GLCMB0315...

Ui(主回路):1000V; Ui(控制回路):60V(D024); 150V(E110); 320V(A230);

Uimp(主回路):12kV; Uimp(控制回路):1.5kV(D024); 2.5kV (E110); 4kV(A230);

Ith: 125A(GLCMB0125...),160A(GLCMB0160...),200A(GLCMB0200...),

250A(GLCMB0250...), 315A(GLCMB0315...);

Ue:AC415V;

Ie: GLCMB0125...:125A, GLCMB0160...:160A, GLCMB0200...:200A, GLCMB0250...:250A,

GLCMB0315...: 315A (AC-31B), 250A (AC-32B,AC-33B) ;

使用类别: AC-31B,AC-32B AC-33B;

Iq:100kA;

电器级别:PC 级;

转换方式:ATSE,RTSE;

极数:3P,4P; 50/60Hz.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010305826909

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释

GLCMB 0315 T4 D024 C1

1 2 3 4 5

1 - 产品系列 product series:

GLCMB: 电动 Motorized, 控制器 Controller ATL610

2 - 额定工作电流值($\leq 400V$) IEC rated operational current $I_e(\leq 400V)$:

0125-125A

0160-160A

0200-200A

0250-250A

0315-315A

3 - 极数 number of poles:

默认(空白) Default(blank): 3P;

T4: 4P

4 - 电机工作电压 operating voltage of the motor operator

D024: 24VDC(19.2-31.2VDC), 电机模块 motor operator: GLXM1D024 ;

E110: 110-125VAC/DC(77-165VAC 50/60Hz/DC), 电机模块 motor operator:

GLXM1E110;

A230: 208-277VAC(166-332VAC 50/60Hz), 电机模块 motor operator: GLXM1A230.

5 - C1: 手动, 操动机构在左侧 For manual version, command pole is on the left

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司