

SUONERIE, RONZATORI E TRASFORMATORI MODULARI



 **Lovato**
electric

ENERGY AND AUTOMATION

Suonerie e ronzatori



CBE...

CBE 230A

new

Codice di ordinazione	Descrizione	Tensione di alimentaz.	Tensione in uscita	Q.tà	Peso
				n°	[kg]
CBE 012A	Suoneria modulare	12VAC	—	1	0,077
CBE 230A	Suoneria modulare	230VAC	—	1	0,073
CBZ 230A	Ronzatore modulare	230VAC	—	1	0,063
CTRB 15VA	Trasformatore modulare per suoneria 15VA	230VAC	12VAC	1	0,339

Caratteristiche generali e di impiego

- intensità del suono, distanza 1m: ronzatore 80dB, suoneria 84dB
- assorbimento: 10VA (5VA per CBE 012A)
- temperatura di impiego: -10...+55°C (-10...+40°C per CTRB 15VA)
- temperatura di stoccaggio: -40...+80°C
- sezione conduttori min-max: 0,5...1,5mm²
- coppia di serraggio: 0,5Nm
- vite attacchi: M3
- moduli DIN: CBE... 1 modulo
CBZ... 1 modulo
CTRB 15VA 2 moduli
- CTRB 15... utilizzabile solo per alimentazione suoneria (funzionamento intermittente).

Conformità

Conformi alle norme: IEC/EN62080.



CTRB 15VA

Trasformatori modulari di sicurezza



CTRS...

new

Codice di ordinazione	Potenza	Tensione di alimentaz.	Tensione in uscita	Q.tà	Peso
				n°	[kg]
CTRS 15VA	15VA	230VAC	12...24VAC	1	0,477
CTRS 25VA	25VA	230VAC	12...24VAC	1	0,582
CTRS 40VA	40VA	230VAC	12...24VAC	1	0,846
CTRS 63VA	63VA	230VAC	12...24VAC	1	1,319

Caratteristiche generali e di impiego

- trasformatori di sicurezza adatti al funzionamento continuo
- temperatura di impiego: -10...+25°C
- temperatura di stoccaggio: -40...+70°C
- sezione conduttori min-max: 0,5...10mm²
- coppia di serraggio: 1Nm
- vite attacchi: M4
- moduli DIN: CTRS 15VA 2 moduli
CTRS 25VA 3 moduli
CTRS 40VA 4 moduli
CTRS 63VA 6 moduli.

Conformità


Conformi alle norme: IEC/EN61558-2-8.

Contattori modulari e altri dispositivi modulari


Dimensioni [mm]

Schemi elettrici


SUONERIE
CBE...




RONZATORE
CBZ 230A




TRASFORMATORE PER SUONERIE
CTRB 15VA




TRASFORMATORE
CTRS 15VA




CTRS 25VA



CTRS 40VA




CTRS 63VA




SUONERIE E RONZATORI


CBE 012A



CBZ 230A




CBZ 230A




TRASFORMATORE PER SUONERIE

CTRB 15VA




TRASFORMATORI MODULARI DI SICUREZZA


CTRS 15VA




CTRS 25VA



CTRS 40VA



CTRS 63VA



■ SUONERIE, RONZATORI E TRASFORMATORI MODULARI



www.LovatoElectric.com

LOVATO ELECTRIC S.P. A.

via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (Bergamo)

tel 035 4282111
info@LovatoElectric.com



I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sui depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale. Si ricorda altresì che i prodotti stessi devono essere utilizzati da personale qualificato e comunque nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche di installazione e ciò allo scopo di evitare danni a persone e cose.