
# 11BGC09T4A22060

PŘEPÍNACÍ SESTAVA STYKAČŮ BGC, 20A AC1, 4KW, 220VAC/60HZ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 20 |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Provozní proud Ie | | | |
| | AC-1 (≤40°C) | A | 20 |
| | AC-1 (≤55°C) | A | 18 |
| | AC-1 (≤60°C) | A | 15 |
| Jmenovitý provozní výkon AC-1 (T≤40°C) | | | |
| | 230V | kW | 8 |
| | 400V | kW | 14 |
| | 500V | kW | 16 |
| | 690V | kW | 22 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| UL/CSA všeobecné použití | | A | 20 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Svorky typ | | | Svěrný šroub |
| Hmotnost | | g | 365 |

**Rozměry**





**Schémata zapojení**


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# 11BGC09T4A22060

PŘEPÍNACÍ SESTAVA STYKAČŮ BGC, 20A AC1, 4KW, 220VAC/60HZ




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-4-1 |
| UL508 CSA C22.2 n° 14 |

Certifikáty

cULus

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000010 - Kombinace stykačů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.