
11BGC09T4D110

PŘEPÍNACÍ SESTAVA STYKAČŮ BGC, 20A AC1, 4KW, 110VDC




Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	20
Vlastnosti kontaktů			
Provozní proud Ie			
	AC-1 (≤40°C)	A	20
	AC-1 (≤55°C)	A	18
	AC-1 (≤60°C)	A	15
Jmenovitý provozní výkon AC-1 (T≤40°C)			
	230V	kW	8
	400V	kW	14
	500V	kW	16
	690V	kW	22
Technické údaje UL			
UL/CSA všeobecné použití		A	20
Mechanické vlastnosti			
Svorky typ			Svěrný šroub
Hmotnost		g	450

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000010 - Kombinace stykačů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.