BFA00970110

SESTAVA STYKAČŮ Y-D, PRO ROZBĚH 12 SEC, A MAX 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 16A. CÍVKA 110VAC 50/60HZ

Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	16
Součásti			
Stykač standardně dodáván			BF0910A / BF0901A / BF0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			No
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020 / / BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	4
	400V	kW	7.5
	440V	kW	7.5
	500V	kW	7.5
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1700
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.