BFA00970400

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 16A, 400VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD



Elektrické vlastnosti

Maximální provozní proud (≤440V)	A	16

Součásti

Stykač standardně dodáván	BF0910A / BF0901A / BF0910A
Tepelné relé standardně dodáváno	No
Tepelné relé nutno objednat samostatně	RF38
Pomocný kontakt standardně dodáván	BFX1020 / / BFX1011

Vlastnosti kontaktů


Výkony motorů podle normy IEC


230V	kW	4
400V	kW	7.5
440V	kW	7.5
500V	kW	7.5

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	1700

Rozměry






STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")


Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

BFA00970400

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 16A, 400VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.