# BFA01270230

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 22A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD



## Elektrické vlastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Maximální provozní proud (≤440V) | A | 22 |

## Součásti

| | |
|---|---|
| Stykač standardně dodáván | BF1210A / BF1201A / BF0910A |
| Tepelné relé standardně dodáváno | No |
| Tepelné relé nutno objednat samostatně | RF38 |
| Pomocný kontakt standardně dodáván | BFX1020 / / BFX1011 |

## Vlastnosti kontaktů


Výkony motorů podle normy IEC


| | | |
|---|---|---|
| 230V | kW | 5.5 |
| 400V | kW | 11 |
| 440V | kW | 11 |
| 500V | kW | 11 |

## Mechanické vlastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | g | 1700 |

## Rozměry





| STARTER TYPE | A | B |
|---|---|---|
| BFA009 70 | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA012 70 | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA018 70 | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA025 70 | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA026 70 | 135 (5.14") | 119 (4.68") |
| BFA032 70 | 135 (5.14") | 119 (4.68") |
| BFA038 70 | 135 (5.14") | 119 (4.68") |
| BFA050 70 | 173 (6.81") | 142 (5.59") |
| BFA065 70 | 173 (6.81") | 142 (5.59") |
| BFA080 70 | 183 (7.20") | 142 (5.59") |


## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# BFA01270230

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 22A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certifikáty

/

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.