BFA01842230

SESTAVA STYKAČŮ Y-D, PRO ROZBĚH 12 SEC, A MAX 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 16A. CÍVKA 110VAC 50/60HZ



Vlastnosti kontaktů			
Provozní proud Ie			
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	18
Jmenovitý provozní výkon AC-3 (T≤55°C)			
	230V	kW	4
	400V	kW	7.5
	415V	kW	9
	440V	kW	9
	500V	kW	10
	690V	kW	10
Vestavěné pomocné kontakty			
	NO		0
	NC		1
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	110V-120V	HP	1
	220V-240V	HP	3
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	5
	220V-240V	HP	5
	440V-480V	HP	10
	550V-600V	HP	15
Mechanické vlastnosti			
Svorky typ			Svěrný šroub
Hmotnost		g	760
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.