BFA02542048

REVERZAČNÍ STYKAČ BF, 25A AC3, 12,5KW, 48VAC, 50/60HZ



Elektrické vlastnosti

Maximální provozní proud (≤440V)		A	25

Vlastnosti kontaktů

Provozní proud Ie			
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	25
Jmenovitý provozní výkon AC-3 (T≤55°C)			
	230V	kW	7
	400V	kW	12.5
	415V	kW	13.4
	440V	kW	13.4
	500V	kW	15
	690V	kW	11
Vestavěné pomocné kontakty			
	NO		0
	NC		1


Technické údaje UL

Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	110V-120V	HP	2
	220V-240V	HP	3
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	7.5
	220V-240V	HP	7.5
	440V-480V	HP	15
	550V-600V	HP	15

Mechanické vlastnosti


Svorky typ			Svěrný šroub
Hmotnost		g	760

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.