BFA02570230

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 35A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD



Elektrické vlastnosti

Maximální provozní proud (≤440V)	A	35

Součásti

Stykač standardně dodáván	BF2510A / BF2501A / BF1810A
Tepelné relé standardně dodáváno	No
Tepelné relé nutno objednat samostatně	RF38
Pomocný kontakt standardně dodáván	BFX1020 / / BFX1011

Vlastnosti kontaktů


Výkony motorů podle normy IEC


230V	kW	11
400V	kW	18.5
440V	kW	18.5
500V	kW	22

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	1800

Rozměry






STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")


Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

BFA02570230

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 35A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.