BFA03270400

SESTAVA STYKAČŮ Y-D, PRO ROZBĚH 12 SEC, A MAX 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 50A. CÍVKA 400VAC 50/60HZ



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	50
Součásti			
Stykač standardně dodáván			BF3200A / BF3200A / BF2510A
Tepelné relé standardně dodáváno			No
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020 / BFX1011 / BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	15
	400V	kW	25
	440V	kW	25
	500V	kW	25
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1900
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.