
BFA09570230


SPOUŠTĚČ Y-D BF, 160A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	160
Součásti			
Stykač standardně dodáván			BF9500A / BF9500A / BF6500A
Tepelné relé standardně dodáváno			No
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF110
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020 / BFX1011 / BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	45
	400V	kW	90
	440V	kW	90
	500V	kW	110
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	6900

Rozměry







Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

BFA09570230

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 160A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.