
BFA09570400


SESTAVA STYKAČŮ Y-D, PRO ROZBĚH 12 SEC, A MAX 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 160A. CÍVKA 400VAC 50/60HZ



Elektrické vlastnosti		
Maximální provozní proud (≤440V)	A	160
Rozsah nastavení relé	A	46-65
Součásti		
Stykač standardně dodáván		BF9500A / BF9500A / BF6500A
Tepelné relé standardně dodáváno		No
Tepelné relé nutno objednat samostatně		RF110
Pomocný kontakt standardně dodáván		BFX1020 / BFX1011 / BFX1011
Vlastnosti kontaktů		
Výkony motorů podle normy IEC		
230V	kW	45
400V	kW	90
440V	kW	90
500V	kW	110
Mechanické vlastnosti		
Hmotnost	g	6900

Rozměry







Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

BFA09570400

SESTAVA STYKAČŮ Y-D, PRO ROZBĚH 12 SEC, A MAX 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 160A. CÍVKA 400VAC 50/60HZ





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.