
BFA15070230


SPOUŠTĚČ Y-D BF, 225A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	230
Součásti			
Stykač standardně dodáván			BF15000A / BF15000A / BF8000A
Tepelné relé standardně dodáváno			No
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF200
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020 / BFX1011 / BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	75
	400V	kW	132
	440V	kW	132
	500V	kW	160
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	7500

Rozměry







Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

BFA15070230

SPOUŠTĚČ Y-D BF, 225A, 230VAC, 50/60HZ, BEZ KRYTU, S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.