# BFC80T4A230

KOMPLETOVANÝ PŘEPÍNAČ S MECH. BLOKOVÁNÍM A 2NC POMOCNÝMI KONTAKTY, 115A AC1 IN AC. CÍVKA 230VAC 50/60HZ



## Elektrické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 115 |

## Vlastnosti kontaktů


Provozní proud Ie

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AC-1 (≤40°C) | A | 115 |
| | AC-1 (≤55°C) | A | 95 |
| | AC-1 (≤60°C) | A | 80 |


## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Svorky typ | | | Šroubové |
| Upevnění | | | Boční montáž |
| Hmotnost | | g | 2532 |

## Rozměry




## Schémata zapojení




## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000010 - Kombinace stykačů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.