
BFC95T4A230

KOMPLETOVANÝ PŘEPÍNAČ S MECH. BLOKOVÁNÍM A 2NC POMOCNÝMI KONTAKTY, 140A AC1 IN AC. CÍVKA 230VAC 50/60HZ




Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	140
Vlastnosti kontaktů			
Provozní proud Ie			
	AC-1 (≤40°C)	A	140
	AC-1 (≤55°C)	A	115
	AC-1 (≤60°C)	A	100
Mechanické vlastnosti			
Svorky typ			Šroubové
Upevnění			Boční montáž
Hmotnost		g	4892

Rozměry



Schémata zapojení



Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000010 - Kombinace stykačů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.