M0P0091223015

KOMPLETOVANÝ DOL SPOUŠTĚČ, 9…15A (5.5KW AT 400V), IP65, STYKAČ S CÍVKOU 230VAC 50/60HZ, PLASTOVÝ KRYT, S NADPROUDOVÝM RELÉ, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	3-5
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	5
	kW	kW	1.5...2.2
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M0PA
Stykač standardně dodáván			BG0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF95
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	220V-240V	HP	0.5
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	1
	220V-240V	HP	1
	440V-480V	HP	3
	550V-600V	HP	3
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	760
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.