# M0P00912230602V3


SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, BEZ REVERZACE, V KRYTU IP65, VČETNĚ TEPELNÉHO RELÉ NA PŘETÍŽENÍ, 1,4...2,3A (0,55...0,75KW PŘI 400V), CÍVKA STYKAČE 230VAC 60HZ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Rozsah nastavení relé | | A | 1.4-2.3 |
| Technické vlastnosti IEC (≤440 V) | | | |
| | Ie | A | 2.3 |
| | kW | kW | 0.55...0.75 |
| **Součásti** | | | |
| Kryt spouštěče standardně dodáván | | | M0PA |
| Stykač standardně dodáván | | | BG0910A |
| Tepelné relé standardně dodáváno | | | RF92V3 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový | | | |
| | 220V-240V | HP | 0.5 |
| Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový | | | |
| | 440V-480V | HP | 1 |
| | 550V-600V | HP | 1 |
| Stupeň krytí UL | | | Type 1, 12K, 4, 4X |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 760 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| IEC stupeň krytí | | | IP65 |
| **Rozměry** | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, BEZ REVERZACE, V KRYTU IP65, VČETNĚ TEPELNÉHO RELÉ NA PŘETÍŽENÍ, 1,4...2,3A (0,55...0,75KW PŘI 400V), CÍVKA STYKAČE 230VAC 60HZ




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




I = Start; O = Stop/Reset

## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-4-1 |
| UL508 CSA C22.2 n° 14 |

Certifikáty

| |
|---|
| CSAus |
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.