M0R0091240005

KOMPLETOVANÝ DOL SPOUŠTĚČ, ENCLOSED S NADPROUDOVÝM RELÉ, S RESET TLAČÍTKEM, S BG09/BG12 STYKAČ, 0,3…0,5A MAX (0,12KW AT 400V), IP65. STYKAČ S CÍVKOU 400VAC 50/60HZ



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	0,3-0,5
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	5
	kW	kW	1.5...2.2
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M0RA
Stykač standardně dodáván			BG0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF95
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	720
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.