M1P01810024

KOMPLETOVANÝ DOL SPOUŠTĚČ, V KRYTU, NADPROUDOVÉ RELÉ, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET, S BF09/BF18 STYKAČ, 18A MAX (≤440V), IP65. STYKAČ S CÍVKOU 24VAC 50/60HZ



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	18
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M1PA
Stykač standardně dodáván			BF1810A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	910
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.