# M1P0181046060

KOMPLETOVANÝ DOL SPOUŠTĚČ, V KRYTU, NADPROUDOVÉ RELÉ, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET, S BF09/BF18 STYKAČ, 18A MAX (≤440V), IP65. STYKAČ S CÍVKOU 460VAC 60HZ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 18 |
| **Součásti** | | | |
| Kryt spouštěče standardně dodáván | | | M1PA |
| Stykač standardně dodáván | | | BF1810A |
| Tepelné relé nutno objednat samostatně | | | RF38… |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Stupeň krytí UL | | | Type 1, 12K, 4, 4X |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 910 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| IEC stupeň krytí | | | IP65 |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| ETIM 8.0 | | | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.